



スターラ・ミスト噴霧装置

UFM-CC (キャリーカート)

Withコロナ、Afterコロナの時代に向けた
ウルトラファインミスト (UFM)噴霧装置シリーズ
キャリーカート仕様の新商品。

独創的なノズルにより超微粒化ミストを
噴霧、キャリーカート&バッテリー駆動で
広範囲にらくらく作業できます。

新発売

空間加湿用UFM装置の開発以降10年にわたり蓄積した技術を注入して完成した、移動の自由度が高く、作業効率が高いキャリーカート&バッテリー駆動の噴霧装置。

- 液膜微粒子化技術 (JAXA特許)をもとに開発された超低空気圧二流体微粒化ノズルを採用。
- このノズル特有の旋回空気によるセルフクリーニング作用によりノズルが詰まりにくい。
- 旋回空気の最適化による、他の二流体ノズルではできない均質な塗着。



強力攪拌装置が標準装備されており、抗ウイルス効果が確認されている光触媒のコーティングにも最適です。

日本電磁測器株式会社

移動が楽なバッテリー駆動で広範囲に効率よく噴霧できます。

ワゴンタイプで新発売!! あらゆる薬剤使用可能.1Lの薬剤で40～60分の稼働。
 なお連続して3時間OK。薬液を大幅に節約可能になります。ご注文により大容量
 バッテリーや モーターを搭載可能で連続10時間以上も可能です。

※特に粒子が細かいので可能。攪拌装置付きです。



ON/OFFのスイッチを手元に。
 塗布量も調節できます。
 手元遠隔スイッチ



2流体微粒化ノズルの特許を応用
 し製品化しました。
 特許保持者 工学博士 林 茂

円形と楕円形（特注品）あり
 写真は楕円形塗布の場合



■ 仕様

型 式	UFM-1
電 源	AC100V 50/60Hz (バッテリー電源)
消 費 電 力	約75W
寸 法	W340×D220×H720 (本体)
重 量	約15 kg (内蔵タンク1L含む)
液 噴 霧 量	約0～25ml/min
平均 粒 度	10～18μm (空気圧18kPa)
2流体ノズル	耐薬品樹脂製 PBT樹脂 (ガラス繊維15%)
特 殊 仕 様	光触媒コーティング剤の噴霧のため必要不可欠な溶剤の攪拌機能を搭載しています 光触媒コーティング剤を均一に塗布するため2流体ノズルを使用

※本カタログに記載されている仕様・外観等は、改善のため予告なく変更することがあります。

■ 構成

- ①ポータブル発電機 (大容量化できます)
- ②エアーポンプ (型式 : AP-80P)
- ③攪拌機構 (方式 : マグネットスターラ)
 - ・攪拌モータ : 限取交流モータ (AC100V 50Hz 0.3A)
 - ・回転速度 : 100～1,500rpm (攪拌速度 : 可変)
 - ・攪拌容量 : 50ml～1ℓ ポリ タ ンク
- 手元遠隔スイッチ付き
- ④溶剤供給モータ (チューブポンプ・ポンプ回転調整)
- ⑤キャリア (アルミ製)

上記は細部の仕様において大幅に改良を施したオリジナル製品です。

正規販売施工代理店

グランテクノロジー

代表 玄 幡 隆 喜

〒432-8002 静岡県浜松市中区富塚町130-43-101号室
 TEL : FAX : 053-477-0878 携帯 : 080-1370-1782
 E-mail: genba.takayoshi @gmail.com



販売元・企画

発売元 : W03型光触媒ルネ™

有限会社 **住宅美建産業**



日本電磁測器株式会社

本 社 〒190-0031 東京都立川市砂川町8-59-2
 Tel. 042-537-3511 Fax. 042-535-7567
 関西営業所 〒660-0071 兵庫県尼崎市崇徳院1-16
 Tel. 06-6416-8551 Fax. 06-6416-8552
 東海営業所 〒446-0056 愛知県安城市三河安城町1-10-3
 Tel. 0566-93-2020 Fax. 0566-93-2021
<http://www.j-ndk.co.jp>
 認 証 登 録 ISO9001・ISO14001